

Garant

Feedking glodača glava s velikim posmakom, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 42/4mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212905 42/4
GTIN	4045197715319
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Geometrija oštrica s **dinamičkim** djelovanjem za najviše vrijednosti posmaka. Ekstremno miran rad zahvaljujući **samostabilizirajućem ležištu izmjenjivih pločica**. **Optimizirana geometrija** za smanjenu silu rezanja, time je **manje opterećenje glavnog vretena**.

Prednost:

Posebno ekonomično zahvaljujući **iznimno čvrstim izmjenjivim reznim pločicama** s 4 oštrice.

Napomena:

Kod primjene produžetaka uvijek radite s unutarnjim hlađenjem. Koristite GARANT moment odvijač TQ br. **211750 Gr. 5,7** s nastavkom br. **674252 vel. 20IP**.

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Ukupna duljina L_{ukupno}	42 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Ø D ₃	21 mm
Ø D ₂	28,7 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XD.. 120408

Ø reza D_c	42 mm
Prihvatni navoj M	M16
maksimalna dubina reza a_p maks	1,8 mm
Broj oštrica Z	4
Unutarnje hlađenje	da
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	20,5 mm
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	63 mm
Interpolacija a_p	1,85 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,84 stupanj
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	82 mm
Serija	FeedKing
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Podjela oštrica	nejednako
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,7 Nm	211750 5,7
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219800
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP