

Garant**Pojedinačan trapezni ručni ureznik Završni ureznik, bez prevlake, Tr: TR16X4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130790 TR16X4
GTIN	4062406087838
Razred artikla	11G

Opis**Izvedba:**

3-dijelna garnitura koja se **sastoji od uvodnog, srednjeg i završnog ureznika.**

- **Uvodni ureznik s dugim vodećim klinom**
- **Završni ureznik, tolerancija H7**

Napomena:

Alat nije prikladan za natražno urezivanje.

Nagib navoja: 4 mm

Ukupna duljina L: 140 mm

Ø drške D_s: 11 mm

4-kutna drška □: 9 mm

Ø osnovne rupe: 12,25 mm

Tehnički opis

Broj steznih utora	3
Ukupna duljina L	140 mm
Nagib navoja	4 mm
Ø osnovne rupe	12,25 mm
Broj oštrica Z	3
4-kutna drška □	9 mm
Ø drške D _s	11 mm
Veličina navoja	16
Prevlaka	bez prevlake

Vrsta navoja	TR
Kut profila navoja vijka	30 stupanj
Rezni materijal	HSS E
Standard	Standard proizvođača
Razred tolerancije	DIN 103 7H
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za osnovne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Ručno navojno svrdlo
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
INOX < 900 N/mm ²	prikladno		
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno		

Uni	prikladno
Ulje	prikladno