

**Garant****Izmjenjiva pločica za graviranje, HB7525, tip: UNI****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	217216 UNI
GTIN	4062406087913
Razred artikla	21Y

**Opis**

Izmjenjiva pločica za graviranje UNI Posmak f: 0,003-0,03 mm

**Tehnički opis**

Posmak f	0,003-0,03 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Tip	UNI
Vrsta	HB7525
Kut vrha	60 stupanj
Kutni radijus R <sub>e</sub>	0,08 mm
Duljina nastavka b	0,4 mm
t <sub>max</sub>	2 mm
W <sub>max</sub>	2,71 mm

Vrsta proizvoda

Izmjenjiva rezna pločica za graviranje i odstranjivanje srha

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	70 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	60 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	50 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	30 m/min	M
GG(G)	prikladno	60 m/min	K
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	primjereno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima		