

**Radna jakna Highline, sivo / crna, konfekcijska veličina DE: 102****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 091312 102 |
| GTIN | 4030913068152 |
| Razred artikla | 06I |

Opis**Izvedba:**

Nova i moderna kolekcija **Highline** od kvalitetne mješavine tkanina otpornih na trošenje te je otporna na skupljanje, u tri boje. Kontrastne boje vrlo otpornog platna. Izdržljivo zahvaljujući trostrukom šavu na točkama opterećenja. Mnogo korisnih detalja kao što su džepovi za držanje mobitela i metra te podesiva vezica.

Radna jakna s naborom na leđima i gumiranim strukom za optimalnu udobnost pri nošenju.

- **Dva prsna džepa s manžetom i zatvaračem.**
- **Prekriveni čeonu patentni zatvarač.**
- **Džep za mobitel na lijevom rukavu.**
- **Dva našivena bočna džepa.**
- **Podesivi rub rukava sa zatvaračem od čička.**

Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s $\varnothing < 12$ mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.

Napomena:

Veličine navedene u e-trgovini odgovaraju konfekcijskim veličinama DE. Odgovarajuće veličine za Vašu zemlju potražite u tablici veličina, odnosno tehničkim podacima.

Više informacija o veličinama i bojama možete pronaći unutar QR-koda.

Jakna u kombinaciji **zrnato plava / tamno modra** pod br. 091311.

Pranje: 60 °C šareno rublje

Tehnički opis

| | |
|---|---|
| Manšete rukava | Podesivi renderi sa zatvaračem od čička. |
| Bočni džepovi | postavljeno |
| Završetak vijenca | Gumirani struk |
| Broj bočnih džepova | 2 |
| sakriveni zatvarač | da |
| Veličina FR | 44L |
| Smještanje torbice za mobitel | na lijevom rukavu |
| Zatvarači na jaknama | Patentni zatvarač |
| Konfekcijska veličina DE | 102 |
| Uzdužni nabori na leđima | da |
| Broj prsnih džepova sa suvratkom i čičkom | 2 |
| Veličina IT | 44L |
| Serija | Highline |
| Posebna usluga | Oplemenjivanje tekstila |
| Veličina ES | 44L |
| Spol | Muškarci |
| Sastav tkanine | 65% poliester |
| Sastav tkanine | 35% pamuk |
| Gramaza materijala / debljina tkanine | 285 g/m ² |
| Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 |
| Standardna odjeća | UV standard 801 |
| Pranje | 60 °C šareno rublje |
| Izbjeljivati | ne izbjeljivati |
| Kemijsko čišćenje | Čišćenje perkloretilenom |
| Sušenje | nježno sušenje bubnja (niska temperatura) |
| Lukovi | vruće, do najviše 200 °C |

| | |
|-----------------|-------------|
| Boja | sivo / crna |
| Vrsta proizvoda | Radna jakna |