

Euronorm spremnici sivi, tip: NB34



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	963380 NB34
GTIN	8055520134164
Razred artikla	96E

Opis

Izvedba:

Visokokvalitetan plastični transportni spremnik koji se može slagati jedan na drugi.
Osnovna konstrukcija plastičnih spremnika je konstrukcija okvira na osnovi tri temeljne dimenzije.
Te je spremnike moguće koristiti na različitim područjima.
Ojačane rebraste robusne stijenke, pružaju spremniku izuzetno dobru stabilnost.
Otporan na većinu kiselina i ulja.

Napomena:

Odgovarajući dodaci (poklopac, klizni zatvarač, spajalice za papiriće) mogu se naći pod br. 963382 - 963384.

Boja: sivi

Visina: 170 mm

Širina: 600 mm

Dubina: 400 mm

Oblik drške: Otvorene ručke

Tehnički opis

Tip	NB34
Visina	170 mm
Oblik drške	Otvorene ručke
Dubina	400 mm
Širina	600 mm

Boja	sivi
Vrsta proizvoda	Spremnici europskih standarda

Pribor

Klizni zatvarač za Euronorm spremnike Set, dvodijelni tip 1	963383 1
Poklopac sa šarkama za Euronorm spremnike tip NBC64	963384 NBC64
Spjalica za papiriće Set 10-dijelni tip EH2	963382 EH2