

## Euronorm spremnici sivi, tip: NB14



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 963380 NB14   |
| GTIN           | 8055520114166 |
| Razred artikla | 96E           |

### Opis

#### Izvedba:

Visokokvalitetan plastični transportni spremnik koji se može slagati jedan na drugi.<br>Osnovna konstrukcija plastičnih spremnika je konstrukcija okvira na osnovi tri temeljne dimenzije.<br>Te je spremnike moguće koristiti na različitim područjima.<br>Ojačane rebraste robusne stijenke, pružaju spremniku izuzetno dobru stabilnost.<br>Otporan na većinu kiselina i ulja.

#### Napomena:

Odgovarajući dodaci (poklopac, klizni zatvarač, spajalice za papiriće) mogu se naći pod br. 963382 - 963384.

Boja: sivi

Visina: 170 mm

Širina: 400 mm

Dubina: 300 mm

Oblik drške: Otvorene ručke

### Tehnički opis

|             |                |
|-------------|----------------|
| Dubina      | 300 mm         |
| Širina      | 400 mm         |
| Oblik drške | Otvorene ručke |
| Visina      | 170 mm         |
| Tip         | NB14           |

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Boja            | sivi                          |
| Vrsta proizvoda | Spremnici europskih standarda |

---

**Pribor**

|   |              |
|---|--------------|
| Spjalica za papiriće Set 10-dijelni tip EH2                 | 963382 EH2   |
| Klizni zatvarač za Euronorm spremnike Set, dvodijelni tip 1 | 963383 1     |
| Poklopac sa šarkama za Euronorm spremnike tip NBC43         | 963384 NBC43 |