

Euronorm spremnici sivi, tip: NB55**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	963380 NB55
GTIN	8055520155169
Razred artikla	96E

Opis**Izvedba:**

Visokokvalitetan plastični transportni spremnik koji se može slagati jedan na drugi.
Osnovna konstrukcija plastičnih spremnika je konstrukcija okvira na osnovi tri temeljne dimenzije.
Te je spremnike moguće koristiti na različitim područjima.
Ojačane rebraste robusne stijenke, pružaju spremniku izuzetno dobru stabilnost.
Otporan na većinu kiselina i ulja.

Napomena:

Odgovarajući dodaci (poklopac, klizni zatvarač, spajalice za papiriće) mogu se naći pod br. 963382 - 963384.

Boja: sivi

Visina: 280 mm

Širina: 600 mm

Dubina: 400 mm

Oblik drške: Otvorene ručke

Tehnički opis

Tip	NB55
Širina	600 mm
Visina	280 mm
Dubina	400 mm
Oblik drške	Otvorene ručke

Boja	sivi
Vrsta proizvoda	Spremnici europskih standarda

Pribor

Poklopac sa šarkama za Euronorm spremnike tip NBC64	963384 NBC64
Klizni zatvarač za Euronorm spremnike Set, dvodijelni tip 1	963383 1
Spjalica za papiriće Set 10-dijelni tip EH2	963382 EH2