

HEDI

Motalica za kabele od pune plastike, tip: 40B



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081108 40B
GTIN	4003644001392
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

HEDI® motalice za kabele predstavljaju kvalitetu „Made in Germany“ i dugi vijek trajanja. Tijelo motalice posebno je dizajnirano za optimalno vođenje kabela. Integrirana sklopka za zaustavljanje rotacije sprječava slučajno okretanje. Sve motalice kabela opremljene su prekidačima za termalno isključivanje.

Veliki, visokokvalitetni HEDI® plastični bubanj za kablove s promjerom bubnja od 290 mm i brojnim ergonomskim i sigurnosnim značajkama.

- **Nagib od 7 stupnjeva za veći razmak od tla i udobno nošenje.**
- **Uklonjivi nosač kablova i vodilica za optimalno usmjeravanje kablova.**
- **Žljebovi za odvod vode.**
- **Sklopiva okretna ručka za individualno rukovanje desnom i lijevom rukom prilikom namotavanja i odmotavanja.**
- **Moguća je jednostavna montaža na zid.**
- **Odobreno za stalnu primjenu na otvorenom i u vlažnim prostorima.**
- **Inovativni dizajn s brojnim ergonomskim i sigurnosnim značajkama.**
- **Potpuno plastična konstrukcija koja ne provodi struju.**
- **Prikladno za ekstremna područja i okruženja primjene.**
- **Nagib bubnja od 7° za poboljšani odvod vode.**
- **Jamstvo proizvođača u trajanju od 3 godine.**

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Tehnički opis

Materijal kabla	Oklopljeni kabel
Nazivna snaga, odrolano	3500 (16 A) W
otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode	Kategorija 2 (K2) prema BGI
Razred kabla	H07BQ-F
IP-klasa zaštite	IP 54
Struktura kabla	3G1,5
Duljina kabela	40 m
Broj utičnica	4
Materijal za kućišta	Puna plastika
Nazivni napon	250 V
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Dostupan sustav za dijagnostiku	da
Vrsta proizvoda	Motalica za kabele