




Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelna koso ozubljenje, za tip glave: 160



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	313205 160
GTIN	2050001928948
Razred artikla	33T

Opis

Upotreba:

Obzirom da se čeljusti **u roku od nekoliko sekundi** mogu zamijeniti ili mogu pomaknuti na željeni promjer, preporuča se imati nekoliko jedinica čeljusti spremnih za rad na stroju. **Time se vrijeme promjene alata smanjuje na minimum.** Jedinice čeljusti sastoje se npr. od nekoliko garnitura osnovnih čeljusti s nestupnjevanim mekanim nasadnim čeljustima, koje se obrađuju na željeni promjer. Ovo nije potrebno samo za NC strojeve, već je i bitna za svaku tokarilicu. Za prihvat tvrdih i mekanih nasadnih čeljusti. U garnituri se isporučuju i pričvrtni vijci za nasadne čeljusti.

Odgovara:

Schunk stezne glave za tokarenje br. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhmske stezne glave za tokarenje Duro br. 313120; 313140 i ostali sustavi tročeljusnih steznih glava.

Tehnički opis

Širina utora A	18 mm
Duljina D (L)	74 mm
za tip glave	160 mm
Širina B	20 mm
Širina kraka D	8 mm
Razmak između provrta b	32 mm

odgovaraju kodu boja	Schunk stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima
odgovaraju kodu boja	Röhm stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima
Vrsta proizvoda	Čeljust glave s klinastom šipkom