



Garnitura stupnjevanih čeljusti, 3-dijelna koso nazubljenje, za tip glave: 315



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	313235 315
GTIN	2050001929402
Razred artikla	33T

Opis

Upotreba:

Obzirom da se čeljusti **u roku od nekoliko sekundi** mogu zamijeniti ili mogu pomaknuti na željeni promjer, preporuča se imati nekoliko jedinica čeljusti spremnih za rad na stroju. **Time se vrijeme promjene alata smanjuje na minimum.** Jedinice čeljusti sastoje se npr. od nekoliko garnitura osnovnih čeljusti s nestupnjevanim mekanim nasadnim čeljustima, koje se podešavaju na željeni promjer. Ova racionalizacija nije potrebna samo za NC strojeve, već je i bitna za svaku tokarilicu.

Za bušenje, tokarenje.

Odgovara:

SchUNK stezne glave za tokarenje br. 313115; 313117; 313135; 313137, RöhM stezne glave za tokarenje Duro br. 313120; 313140 i ostali sustavi tročeljusnih steznih glava.

Napomena:

- **Naknadno kupljenim nasadnim i stupnjevanim čeljustima valja izbrusiti glavu prema rotaciji i ravnom hodu.**
- **Za prilagodbu na steznu glavu molimo pripazite na ozubljenje.**

Tehnički opis

Visina H	81 mm
Duljina D (L)	129 mm
Širina B	32 mm
za tip glave	315 mm

Izvedba	u 2 stupnja
odgovaraju kodu boja	Röhmska glava s klinastim šipkama i čeljustima
odgovaraju kodu boja	Schunška glava s klinastim šipkama i čeljustima
Vrsta proizvoda	Čeljust glave s klinastom šipkom