



## Garnitura stupnjevanih čeljusti, 3-dijelna koso nazubljenje, za tip glave: 200



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	313235 200
GTIN	2050001929389
Razred artikla	33T

### Opis

#### Upotreba:

Obzirom da se čeljusti **u roku od nekoliko sekundi** mogu zamijeniti ili mogu pomaknuti na željeni promjer, preporuča se imati nekoliko jedinica čeljusti spremnih za rad na stroju. **Time se vrijeme promjene alata smanjuje na minimum.** Jedinice čeljusti sastoje se npr. od nekoliko garnitura osnovnih čeljusti s nestupnjevanim mekanim nasadnim čeljustima, koje se podešavaju na željeni promjer. Ova racionalizacija nije potrebna samo za NC strojeve, već je i bitna za svaku tokarilicu.

Za bušenje, tokarenje.

#### Odgovara:

Schunk stezne glave za tokarenje br. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhmske stezne glave za tokarenje Duro br. 313120; 313140 i ostali sustavi tročeljusnih steznih glava.

#### Napomena:

- **Naknadno kupljenim nasadnim i stupnjevanim čeljustima valja izbrusiti glavu prema rotaciji i ravnom hodu.**
- **Za prilagodbu na steznu glavu molimo pripazite na ozubljenje.**

### Tehnički opis

Visina H	60 mm
Širina B	22 mm
Duljina D (L)	94 mm
Izvedba	u 3 stupnja

za tip glave	200 mm
odgovaraju kodu boja	Röh m stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima
odgovaraju kodu boja	Schun k stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima
Vrsta proizvoda	Čeljust glave s klinastom šipkom