



## Samocentrirajuća stezna glava ROTA-S-plus 2.0 s osnovnim i tvrdim nasadnim čeljustima, DIN 702-4, tip: 200



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	313117 200
GTIN	2050001928764
Razred artikla	33U

### Opis

#### Izvedba:

- **Visoka koncentričnost i točnost izmjene čeljusti.**
- **Dugi vijek trajanja pri najvećoj preciznosti.**
- **Modularni sustav zaštite vodilica.**
- **Najkraće vrijeme postavljanja.**
- **Tijelo glave kaljen do Ø 315 mm.**
- **Velika prolazna rupa (mjera E!).**
- **Sigurnosni zatik za maksimalnu sigurnost rukovanja.**
- **Kompatibilnost osnovne čeljusti s glavama sustava „F“ i sa sustavom „Duro“.**
- **Fleksibilno stezanje malih i velikih izradaka.**
- **Vrlo precizno pritezanje najmanjeg unutarnjeg Ø.**

#### Tekst oblačića:

Kaljena, izrazito kruta i polirana košara za glavu.

Osnovne čeljusti s kosim ozubljenjem.

Poseban oblik s rubom za zaštitu od prskanja.

Tipka za promjenu čeljusti.

Osiguravanje čeljusti (3-struko – osim vel. 400).

Zatik za predpozicioniranje osnovne čeljusti.

Aktiviranje sa 6-kutnim ključem.

**Upotreba:**

Za strojeve s cilindričnim središnjim nosačem ili za prihvat pomoću prirubnice. Pričvršćivanje vijcima s prednje strane. Sirovu prirubnicu valja najprije prilagoditi stroju, a zatim steznoj glavi za tokarenje.

**Standard:**

**DIN 702-4.**

**Materijal:**

U potpunosti od čelika, i zbog toga prikladan za visoke brojeve okretaja (vidi tablicu).

**Dio isporuke:**

1 sigurnosni stezni ključ i 1 komplet pričvrsnih vijaka.

Uključuje 1 komplet osnovnih i nasadnih čeljusti.

**Dodatni pribor:**

**Zamjenske i dodatne čeljusti** vidjeti pod br. 312970 – 312990.

## Tehnički opis

maksimalan broj okretaja	4800 min <sup>-1</sup>
Prolaz E	52 mm
Vanjski Ø A	206 mm
Težina	16,2 kg
Visina glave svrdla D	86,3 mm
Tip	200
Stezni raspon s tvrdim nasadnim čeljustima, vanjski	8 - 208 mm
Ø za centriranje B	185 mm
Stezni raspon s tvrdim nasadnim čeljustima, unutarnji	72 - 224 mm
Ključ unutarnji šesterokut K	12 mm
Stezni hod po čeljusti S	7 mm
Serijski	ROTA-S plus
Standard	DIN 702-4
Šifra boje za pribor	Schunk stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima
Vrsta proizvoda	Glava s klinastom šipkom

**Pribor**

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelnaravno ozubljenje za tip glave 200	313207 200
Garnitura tvrdih nasadnih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 200	313250 200
Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelnakoso ozubljenje za tip glave 200	313205 200
Garnitura tvrdih nasadnih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 200	313210 200
Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelnakoso ozubljenje za tip glave 200	313200 200