

## HEDI

### Produžni kablovi, 400 V / 16 A, tip: 10BQ2



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081185 10BQ2
GTIN	4003644021192
Razred artikla	08B

#### Opis

##### Izvedba:

**Odobreno za upotrebu na otvorenom i u vlažnim prostorima (IP44).** Za grubu primjenu, otporan na ulje i kiselinu, s glatkom površinom koja se ne troši.

**Vrlo fleksibilan PU oklopljeni kabel H07BQ-F 3G1,5.**

##### Funkcija:

IP44: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela s  $\varnothing > 1$  mm, ali alate i žice treba držati podalje.

#### Tehnički opis

Razred kabela	H07BQ-F
Duljina kabela	10 m
Materijal kabela	Oklopljeni kabel
Struktura kabela	5G2,5
IP-klasa zaštite	IP 44
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta utikača, ulaz	F
Atribut imena proizvoda	400 V / 16 A
Mrežni napon	40 V

Vrsta proizvoda

Produžni kabel