

Garant**ER stezna matica unutarnja, za ER: 25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309621 25
GTIN	4062406093457
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

Navoj i konus su brušeni u jednom stezanju za visoku koncentričnost.

Unutarnja stezna matica s vanjskim navojem. **S utorima.**

Odgovara:

Glava za ER čahuru s unutarnjim navojem.

Dodatni pribor:

Jednostrani viličasti ključ (za vel. 16), br. 613300 vel. 25.

Brtveni prsteni br. 309625; 309630; 309635; 309645.

Napomena:

Glava i stezna matica su odvojeno izbalansirane!

Tehnički opis

maksimalni stezni moment	55 Nm
Vanjski Ø D	32 mm
Navoji	M32×1,5
Duljina ključa SW	24 mm

Ukupna duljina	14,5 mm
za ER	25 mm
Standard	DIN 6499 D
Vrsta proizvoda	Stejna matica