



Samocentrirajuća stezna glava ROTA-S-plus 2.0 sa stupnjevanim čeljustima, DIN 702-4, tip: 200



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	313115 200
GTIN	2050001928719
Razred artikla	33U

Opis

Izvedba:

- Visoka koncentričnost i točnost izmjene čeljusti.
- Dugi vijek trajanja pri najvećoj preciznosti.
- Modularni sustav zaštite vodilica.
- Najkraće vrijeme postavljanja.
- Tijelo glave kaljen do Ø 315 mm.
- Velika prolazna rupa (mjera E!).
- Sigurnosni zatik za maksimalnu sigurnost rukovanja.
- Kompatibilnost osnovne čeljusti s glavama sustava „F“ i sa sustavom „Duro“.
- Fleksibilno stezanje malih i velikih izradaka.
- Vrlo precizno pritezanje najmanjeg unutarnjeg Ø.

Tekst oblačića:

Kaljena, izrazito kruta i polirana košara za glavu.

Osnovne čeljusti s kosim ozubljenjem.

Poseban oblik s rubom za zaštitu od prskanja.

Tipka za promjenu čeljusti.

Osiguravanje čeljusti (3-struko – osim vel. 400).

Zatik za predpozicioniranje osnovne čeljusti.

Aktiviranje sa 6-kutnim ključem.

Upotreba:

Za strojeve s cilindričnim središnjim nosačem ili za prihvat pomoću prirubnice. Pričvršćivanje vijcima s prednje strane. Sirovu prirubnicu valja najprije prilagoditi stroju, a zatim steznoj glavi za tokarenje.

Standard:

DIN 702-4.

Materijal:

U potpunosti od čelika, i zbog toga prikladan za visoke brojeve okretaja (vidi tablicu).

Dio isporuke:

1 sigurnosni stezni ključ i 1 komplet pričvrsnih vijaka.

Uključuje 1 komplet stupnjevanih čeljusti.

Dodatni pribor:

Zamjenske i dodatne čeljusti vidjeti pod br. 312970 – 312990.

Tehnički opis

Stezni raspon s tvrdim nasadnim čeljustima, vanjski	8 - 208 mm
Tip	200
Vanjski Ø A	206 mm
Ø za centriranje B	185 mm
Prolaz E	52 mm
Ključ unutarnji šesterokut K	12 mm
Težina	16,2 kg
Visina glave svrdla D	86,3 mm
Stezni raspon s tvrdim nasadnim čeljustima, unutarnji	72 - 224 mm
Stezni hod po čeljusti S	7 mm
maksimalan broj okretaja	4800 min ⁻¹
Serija	ROTA-S plus
Standard	DIN 702-4
Šifra boje za pribor	Schunk stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima
Vrsta proizvoda	Glava s klinastom šipkom

Pribor

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelnaravno ozubljenje za tip glave 200	313207 200
Garnitura tvrdih nasadnih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 200	313250 200
Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelnakoso ozubljenje za tip glave 200	313200 200
Garnitura tvrdih nasadnih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 200	313210 200
Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelnakoso ozubljenje za tip glave 200	313205 200