

**Garant****Izmjenjiva glava Medium za čeono ubodno tokarenje, desno, Ø-područje utora D1 / D2: 24/35mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 274010 24/35  |
| GTIN           | 4062406093556 |
| Razred artikla | 21U           |

**Opis****Izvedba:**

Za izmjenjive rezne pločice br. 275000 – 275015.

**Upotreba:**

U kombinaciji sa steznim držačem br. 274002 ili alternativno s adapterom br. 274001 i odgovarajućim osnovnim držačem za ubodne mačeve.

**Pažnja:**

Bez montažnih vijaka (isporučuju se sa steznim držačem). Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

**Napomena:**

$D_1$  = minimalni Ø za 1. utor /  $D_2$  = maksimalni Ø za 1. utor.

**Tehnički opis**

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| maksimalna dubina reza $t_{maks}$ | 16 mm |
| minimalni 1. utor Ø $D_1$         | 24 mm |
| maksimalni 1. utor Ø $D_2$        | 35 mm |
| Primjena                          | desno |
| Ključ sustava                     | da    |
| Širina utora w                    | 3 mm  |

Vrsta proizvoda

Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje