

Garant
Izmjenjiva glava Heavy-Duty za čeono ubodno tokarenje, desno, Ø-područje utora D1 / D2: 120/180mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	274060 120/180
GTIN	4062406094003
Razred artikla	21U

Opis
Izvedba:

Za pločice br. 275021 – 275048.

Upotreba:

U kombinaciji sa steznim držačem br. 274004 ili alternativno s adapterom br. 274003 i odgovarajućim osnovnim držačem za ubodne mačeve.

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se sa steznim držačem). Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Napomena:

D_1 = minimalni Ø za 1. ubod / D_2 = maksimalni Ø za 1. Utor.

D_2 = 999 kod oznake veličine u teoriji znači beskonačno.

Tehnički opis

maksimalna dubina reza t_{maks}	40 mm
maksimalni 1. utor Ø D_2	180 mm
minimalni 1. utor Ø D_1	120 mm
Primjena	desno
Ključ sustava	da
Širina utora w	5 mm

Širina utora w	6 mm
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje