

Garant**Izmjenjiva glava Medium za čeono ubodno tokarenje, lijevi, Ø-područje utora D1 / D2: 29/40mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	274012 29/40
GTIN	4062406094126
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Za izmjenjive rezne pločice br. 275000 – 275015.

Upotreba:

U kombinaciji sa steznim držačem br. 274002 ili alternativno s adapterom br. 274001 i odgovarajućim osnovnim držačem za ubodne mačeve.

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se sa steznim držačem). Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Napomena:

D_1 = minimalni Ø za 1. utor / D_2 = maksimalni Ø za 1. utor.

Tehnički opis

maksimalni 1. utor Ø D_2	40 mm
minimalni 1. utor Ø D_1	29 mm
maksimalna dubina reza t_{maks}	22 mm
Primjena	lijevi
Ključ sustava	da
Širina utora w	3 mm

Vrsta proizvoda

Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje