

**Garant****Izmjenjiva glava Medium-Plus za čeono ubodno tokarenje, lijevi, Ø-područje utora D1 / D2: 174/250mm****Podaci za narudžbu**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe  | 274032 174/250 |
| GTIN           | 4062406094188  |
| Razred artikla | 21U            |

**Opis****Izvedba:**

Za pločice br. 275021 – 275048.  $D_2 = 999$  u oznaci veličine teoretski odgovara beskonačnosti.

**Upotreba:**

U kombinaciji sa steznim držačem br. 274002 ili alternativno s adapterom br. 274001 i odgovarajućim osnovnim držačem za ubodne mačeve.

**Pažnja:**

Bez montažnih vijaka (isporučuju se sa steznim držačem). Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

**Napomena:**

$D_1$  = minimalni Ø za 1. utor /  $D_2$  = maksimalni Ø za 1. utor.

**Tehnički opis**

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| maksimalna dubina reza $t_{maks}$ | 30 mm  |
| maksimalni 1. utor Ø $D_2$        | 250 mm |
| minimalni 1. utor Ø $D_1$         | 174 mm |
| Primjena                          | lijevi |
| Ključ sustava                     | da     |
| Širina utora w                    | 3 mm   |

Vrsta proizvoda

Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje