

Garant**Izmjenjiva glava Medium-Plus za čeono ubodno tokarenje, desno, Ø-područje utora D1 / D2: 69/100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	274034 69/100
GTIN	4062406094621
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Za pločice br. 275021 – 275048. $D_2 = 999$ u oznaci veličine teoretski odgovara beskonačnosti.

Upotreba:

U kombinaciji sa steznim držačem br. 274002 ili alternativno s adapterom br. 274001 i odgovarajućim osnovnim držačem za ubodne mačeve.

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se sa steznim držačem). Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Napomena:

D_1 = minimalni Ø za 1. utor / D_2 = maksimalni Ø za 1. utor.

Tehnički opis

maksimalna dubina reza t_{maks}	18 mm
minimalni 1. utor Ø D_1	69 mm
maksimalni 1. utor Ø D_2	100 mm
Primjena	desno
Ključ sustava	da
Širina utora w	3 mm

Vrsta proizvoda

Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje