

**Garnitura nastavaka za čeljusti, 3-dijelna, čelik, za tip glave: 165****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	313435 165
GTIN	2050001929501
Razred artikla	33T

Opis**Izvedba:**

Fino glodani utor i precizno brušeno ozubljenje, brunirano.

Upotreba:

Obuhvatna, bez izobličenja.

Materijal:

Kvalitetan proizvod od 16MnCr5.

Odgovara:

Stezna glava proizvođača Schunk, Röhmi i ostali stezni proizvodi.

Dodatni pribor:

T matice br. 313505 – 313605.

Napomena:

- **Za prilagodbu na steznu glavu, molimo usporedite ozubljenje, širinu utora (D), razmak rupa (a,b).**
- **Aluminijske stezne čeljusti na upit.**

Tehnički opis

Visina H	60 mm
Širina utora D	17 mm
Duljina D (L)	59,5 mm
Širina B	120 mm
Razmak između provrta b	22 mm

za tip glave	165 mm
Razmak između provrta a	25 mm
Vrsta proizvoda	Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem