

**Garant****Izmjenjiva glava Heavy-Duty za čeono ubodno tokarenje, desno, Ø-područje utora D1 / D2: 144/200mm****Podaci za narudžbu**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe  | 274074 144/200 |
| GTIN           | 4062406094898  |
| Razred artikla | 21U            |

**Opis****Izvedba:**

Za pločice br. 275021 – 275048.

**Upotreba:**

U kombinaciji sa steznim držačem br. 274004 ili alternativno s adapterom br. 274003 i odgovarajućim osnovnim držačem za ubodne mačeve.

**Pažnja:**

Bez montažnih vijaka (isporučuju se sa steznim držačem). Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

**Napomena:**

$D_1$  = minimalni Ø za 1. ubod /  $D_2$  = maksimalni Ø za 1. Utor.

$D_2 = 999$  kod oznake veličine u teoriji znači beskonačno.

**Tehnički opis**

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| maksimalni 1. utor Ø $D_2$        | 200 mm |
| minimalni 1. utor Ø $D_1$         | 144 mm |
| maksimalna dubina reza $t_{maks}$ | 50 mm  |
| Primjena                          | desno  |
| Ključ sustava                     | da     |
| Širina utora $w$                  | 8 mm   |

Vrsta proizvoda

Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje