



Garnitura mekih nasadnih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 315



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	313715 315
GTIN	2050001929716
Razred artikla	33T

Opis

Izvedba:

Fino glodani utor i **precizno brušeno** ozubljenje, **brunirano**.

Materijal:

Kvalitetan proizvod od 16MnCr5.

Odgovara:

Stezne glave proizvođača Schunk, Röhml i ostali sustavi steznih glava.

Dodatni pribor:

T matice br. 313505 – 313605.

Napomena:

- **Za prilagodbu na steznu glavu, molimo usporedite ozubljenje, širinu utora (D), razmak rupa (a,b).**
- **Aluminijske stezne čeljusti na upit.**

Tehnički opis

Duljina D (L)	130 mm
za navoj DIN 912	M14
Razmak između provrta a	40 mm
Razmak između provrta b	30 mm
Visina H	50 mm
za tip glave	315 mm

Širina B	50 mm
Širina utora D	18 mm
odgovaraju kodu boja	Schunk snažna stezna glava i čeljusti
Vrsta proizvoda	Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem