

Garant**Izmjenjiva glava Medium-Plus za čeono ubodno tokarenje, lijevo, Ø-područje utora D1 / D2: 52/75mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 274046 52/75 |
| GTIN | 4062406095192 |
| Razred artikla | 21U |

Opis**Izvedba:**

Za pločice br. 275021 – 275048. $D_2 = 999$ u oznaci veličine teoretski odgovara beskonačnosti.

Upotreba:

U kombinaciji sa steznim držačem br. 274002 ili alternativno s adapterom br. 274001 i odgovarajućim osnovnim držačem za ubodne mačeve.

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se sa steznim držačem). Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Napomena:

D_1 = minimalni Ø za 1. utor / D_2 = maksimalni Ø za 1. utor.

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|--------|
| maksimalni 1. utor Ø D_2 | 75 mm |
| minimalni 1. utor Ø D_1 | 52 mm |
| maksimalna dubina reza t_{maks} | 18 mm |
| Primjena | lijevo |
| Ključ sustava | da |
| Širina utora w | 4 mm |

Vrsta proizvoda

Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje