

**Garant**
**Izmjenjiva glava Heavy-Duty za čelono ubodno tokarenje, lijevo, Ø-područje utora D1 / D2: 234/350mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	274076 234/350
GTIN	4062406095383
Razred artikla	21U

**Opis**
**Izvedba:**

Za pločice br. 275021 – 275048.

**Upotreba:**

U kombinaciji sa steznim držačem br. 274004 ili alternativno s adapterom br. 274003 i odgovarajućim osnovnim držačem za ubodne mačeve.

**Pažnja:**

Bez montažnih vijaka (isporučuju se sa steznim držačem). Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

**Napomena:**

$D_1$  = minimalni Ø za 1. ubod /  $D_2$  = maksimalni Ø za 1. Utor.

$D_2$  = 999 kod oznake veličine u teoriji znači beskonačno.

**Tehnički opis**

minimalni 1. utor Ø $D_1$	234 mm
maksimalni 1. utor Ø $D_2$	350 mm
maksimalna dubina reza $t_{maks}$	50 mm
Primjena	lijevo
Ključ sustava	da
Širina utora $w$	8 mm

Vrsta proizvoda

Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje