

Garant**Tračni metar, točnost 1, duljina trake: 2m****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	462070 2
GTIN	4062406095505
Razred artikla	41H

Opis**Izvedba:**

Izrazito kvalitetan metar u traci s kućištem od poliamida ojačanog staklenim vlaknima i automatskim vraćanjem. Kontaktne površine i tipka za zaustavljanje presvučene su s **2K-Haptoprene** radi sigurnog hvata. Klizni ležajevi presvučeni slojem teflona omogućuju glatko klizanje i iznimno lagano kretanje. **Inovativni odbojnik** od posebne gume apsorbira energiju povratnog udarca i štiti ručni zglob. **Primijenjeni aluminijski profil** na donjoj strani za precizno stajanje. Poseban prozirni lak učinkovito štiti traku od trošenja. Dodatna antirefleksijska zaštita osigurava bolju vidljivost kod svih vrsta osvetljenja.

Tehnički opis

Duljina trake	2 m
Širina trake	13 mm
Visina kućišta	59 mm
Širina kućišta	26 mm
Duljina kućišta	62 mm
Standard	EG I
Kalibriranje	G1

Vrsta proizvoda

Metar u traci

Usluge

KalibriranjeTračni metar maks. duljina 2 m

026240 2