

**HOLEX****Potporni tanjur tvrdo/rebrasto, Vanjski Ø: 125mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	566672 125
GTIN	4045197718273
Razred artikla	52M

**Opis****Izvedba:**

Osnovni potporni tanjur s fiber pločama visoke toplinske otpornosti. Poseban dizajn za postizanje potpune učinkovitosti fiber ploča.

**Tvrđi, nesavijljivi** potporni tanjur za fiberploče. Površina postavljanja **fino nazupčana za optimalno podupiranje zrna** pri brušenju rubova i površina. Posebna plastika **visoke toplinske otpornosti**. Idealno za **grube radove brušenja i gruborezne radove** zrna 36 do 60.

**Tehnički opis**

maksimalna brzina obujma	80 m/s
maksimalan broj okretaja	12500 min <sup>-1</sup>
Vanjski Ø	125 mm
Stupanj tvrdoće	tvrdo
Navoji	M14
Vrsta proizvoda	Potporni tanjur

