

HOLEX**Potporni tanjur tvrdo/rebrasto, Vanjski Ø: 180mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	566672 180
GTIN	4045197718280
Razred artikla	52M

Opis**Izvedba:**

Osnovni potporni tanjur s fiber pločama visoke toplinske otpornosti. Poseban dizajn za postizanje potpune učinkovitosti fiber ploča.

Tvrđi, nesavijtljivi potporni tanjur za fiberploče. Površina postavljanja **fino nazupčana za optimalno podupiranje zrna** pri brušenju rubova i površina. Posebna plastika **visoke toplinske otpornosti**. Idealno za **grube radove brušenja i gruborezne radove** zrna 36 do 60.

Tehnički opis

maksimalna brzina obujma	80 m/s
maksimalan broj okretaja	8500 min ⁻¹
Vanjski Ø	180 mm
Stupanj tvrdoće	tvrdo
Navoji	M14
Vrsta proizvoda	Potporni tanjur

