

KERN**Viseća vaga tip HFD, maks. područje vaganja: 12000kg**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	479439 12000
GTIN	4045761202740
Razred artikla	47D

Opis

Izvedba:

LED zaslon s pozadinskim osvjetljenjem za ugodnije očitavanje i s većih udaljenosti. Funkcija Data-Hold za zadržavanje mjerenih vrijednosti.

Robusna viseća vaga visoke razlučivosti do 12 tona. Visina znamenki 30 mm. Trajanje baterije oko 30 h.

Dio isporuke:

Uključuje daljinsko upravljanje s 2 baterije br. 081561 vel. LR3. Vaga uklj. bateriju i mrežni adapter.

Tehnički opis

Ukupna duljina	573 mm
Visina kućišta	129 mm
Broj sadržanih baterija	2
Očitavanje	1000 g
Radna temperatura	-10 - 40 °C

Kalibriranje	Cijena na upit
Dubina kućišta	145 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR3
Granica odstupanja u odnosu na maksimalne vrijednosti	0,2 %
Širina kućišta	194 mm
Neto težina	20 kg
Očitavanje gornjeg područja vaganja	5000 g
Očitavanje prosječnog raspona vaganja	2000 g
Opskrba energijom	na bateriju
Vrsta proizvoda	Viseća vaga / vaga za dizalice

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081561 LR3
---	------------