

KERN**Džepna vaga tip TGC, maks. područje vaganja: 500g****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 479446 500 |
| GTIN | 4045761217539 |
| Razred artikla | 47D |

Opis**Izvedba:**

- **S funkcijom nuliranja, tipka tara.**
- **Program za kalibriranje CAL: za veliku točnost.**

Ravna džepna vaga s velikom pločom za vaganje od plemenitog čelika i praktičnom pliticom tara. LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem za ugodno očitavanje vrijednosti vaganja.

Dio isporuke:

Uključuje 2 baterije br. 081560 vel. CR2032.

Tehnički opis

| | |
|--|---------------|
| Neto težina | 0,18 kg |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 |
| maksimalno područje vaganja | 500 g |
| Očitavanje | 0,1 g |
| Dubina | 130 mm |
| Broj sadržanih baterija | 2 |
| širina | 100 mm |

| | |
|-------------------|----------------|
| Visina | 18 mm |
| Opskrba energijom | na bateriju |
| Kalibriranje | K2 |
| Vrsta proizvoda | Kompaktna vaga |

Usluge

| | |
|--|-----------|
| KalibriranjeVaga maks. područje vaganja 50 kg | 027700 50 |
| DAkKS kalibriranjeVaga maks. područje vaganja 50 | 027710 50 |

Pribor

| | |
|--|---------------|
| Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032 | 081560 CR2032 |
|--|---------------|