

**Garant**

**Izvlačna polica za regal, korisna dubina 1350 mm, duljina izvlačenja police: 70%**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	993101 70
GTIN	4062406097486
Razred artikla	91W

**Opis****Izvedba:**

Izvlačna polica **s trostranim povišenim rubom** (35 mm visok) i praktičnom **pomičnom ručkom**. Moguća je ugradnja u raster od 50 mm. Izvlačnu policu moguće je ugraditi iza krilnih vrata.

**Brava s jednostrukim otvaranjem** – zbog umetanja izvlačne police u vodilicu. Uz to slijedi i bočno zaključavanje zahvaljujući vijcima u vodilici. Zaključavanje se aktivira kada se umetne. Otpuštanje brave povlačenjem ručke ispod pomične ručke (upravljanje jednom rukom).

U potpuno izduženom stanju izvlačna polica se ponovno zaključava u vodilici (dvostruko zaključavanje). Moguć je utovar dizalicom kada se izvuče jer je izvlačna polica zaključana.

**Nosivost 1000 kg** pri ravnomjerno raspoređenom teretu. Izvlačne police isporučuju se s naljepnicama s podacima o nosivosti.

**Lakiranje:**

Antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.

**Napomena:**

Polica za odlaganje od bukovine Multiplex br. 993170 može se umetnuti u izvlačnu policu.

**Tehnički opis**

Izvlačivo dno, nosivost	1000 kg
Izvlačivo dno, ugradbena visina	300 mm
Duljina izvlačenja police	70 %

Područje primjene	Regal za teški teret
Debljina materijala	1,5 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	1000 kg
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	korisna dubina 1350 mm
Visina	300 mm
širina	920 mm
Dubina	1300 mm
Korisna visina	35 mm
Korisna širina	830 mm
Korisna dubina	1200 mm
za polje regala korisne širine	920 mm
Vrsta proizvoda	Izvlačna polica