

Garant**Garnitura dvostranih viljuškastih ključeva, broj alata: 11****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	952523 11
GTIN	4062406097509
Razred artikla	91A

Opis**Izvedba:**

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. **Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja** koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Dio isporuke:

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 952523: 1 kom.

GARANT dvostruki viljuškasti ključ br. 610600 vel. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×27; 30×32: po 1 kom.

Tehnički opis

Broj alata	11
širina	250 mm
Dubina	600 mm
Dubina u G	24
Širina u G	10
Izvedba	s ključem za vijke (okasti i viljuškasti ključevi)
Težina	2,003 kg
Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina	30 mm

Stupanj ispunjenosti ladice u G	10x24
Vrsta proizvoda	Umetak od tvrde pjene

Pribor

Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 8X9 mm	610600 8X9
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 18X19 mm	610700 18X19
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 18X19 mm	610600 18X19
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 20X22 mm	610600 20X22
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 16X17 mm	610600 16X17
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 14X15 mm	610600 14X15
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 12X13 mm	610600 12X13
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 30X32 mm	610600 30X32
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 14X15 mm	610700 14X15
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 10X11 mm	610600 10X11
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 16X17 mm	610700 16X17
Umetak od tvrde pjene za garniture alata prikladno za asortiman od tvrde pjene 952523	952001 952523
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 6X7 mm	610600 6X7
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 21X23 mm	610600 21X23
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 20X22 mm	610700 20X22
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 24X27 mm	610600 24X27