

3M**Jastučić za poliranje na čičak mekano, Ø ploče: 127mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	567728 127
GTIN	5010027407503
Razred artikla	53M

Opis**Izvedba:**

Jastučić od filca za **poliranje prethodno brušenih površina** u kombinaciji s pastama za poliranje br. 555740 i 552420 UNI. Crvena strana služi za prihvat na potporni disk.

Meko i fleksibilno (Buffing Pad crveni/bijeli).

Upotreba:

Prikladno za poliranje lakova i metala.

Tehnički opis

Ø ploče	127 mm
Stupanj tvrdoće	mekano
Pogonski stroj	Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma	40 m/s
preporučeni broj okretaja	1500 - 1700 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Disk za poliranje

