



T matice s vijcima, poboljšane, širina utora D: 17mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	313505 17
GTIN	2050001929662
Razred artikla	33T

Opis

Izvedba:

Precizno brušene i poboljšane.

Odgovara:

Sve **standardne vrste snažnih steznih glava proizvođača** Schunk, Forkardt, Röhmi i SMW (sa šiljastim zubima).

Odgovara:

Forkardt: NH 160-200, NHF 160-200

Schunk: TH/THF 165-210, HSL 165-210

SMW: HFKS 160-200, HFK 160-200

Dio isporuke:

Uključeni 6-kutni vijci DIN 912 – 12.9!

Napomena:

Ostale T matice za utore dostupne su kod proizvođača.

Tehnički opis

Visina H	23 mm
Širina utora D	17 mm

maksimalni pritezni moment	70 Nm
Navoj G	M12
Visina stepenice h	9 mm
Vrsta proizvoda	Utorna matica