



T matice s vijcima, poboljšane, širina utora D: 21mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	313555 21
GTIN	2050001940537
Razred artikla	33T

Opis

Izvedba:

Precizno brušene i poboljšane.

Odgovara:

Sve **standardne vrste snažnih steznih glava proizvođača** Schunk, Forkardt, Röhm i SMW (sa šiljastim zubima).

Odgovara:

Forkardt: NH 250-315, NHF 250-315

Schunk: TH/THF 250-315, HSL 250-315

SMW: HFKS 250-315, HFK 250-315

Dio isporuke:

Uključeni 6-kutni vijci DIN 912 – 12.9!

Napomena:

Ostale T matice za utore dostupne su kod proizvođača.

Tehnički opis

Visina H	27 mm
maksimalni pritezni moment	150 Nm

Širina utora D	21 mm
Navoj G	M16
Visina stepenice h	11,5 mm
Vrsta proizvoda	Utorna matica