

**T matice s vijcima, poboljšane, širina utora D: 25,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	313605 25,5
GTIN	2050001929679
Razred artikla	33T

Opis**Izvedba:**

Precizno brušene i poboljšane.

Odgovara:

Sve **standardne vrste snažnih steznih glava proizvođača** Schunk, Forkardt, Röhm i SMW (sa šiljastim zubima).

Odgovara:

Forkardt: NH 400-500; NHF 400-500

Schunk: TH/THF 380-500, HSL 400

SMW: HFKS 400, HFK 400-500

Dio isporuke:

Uključeni 6-kutni vijci DIN 912 – 12.9!

Napomena:

Ostale T matice za utore dostupne su kod proizvođača.

Tehnički opis

maksimalni pritezni moment	220 Nm
Visina H	29 mm

Širina utora D	25,5 mm
Navoj G	M20
Visina stepenice h	11 mm
Vrsta proizvoda	Utorna matica