

Garant**Limeni regal za skladištenje, tip: 5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	992101 5
GTIN	4062406095802
Razred artikla	91W

Opis**Izvedba:**

Osnovni okvir 1560×600 mm s pocinčanom osnovnom pločom.
Glatki pocinčani potporni valjak (Ø 60 mm) za jednostavno skladištenje.
Ugradbeni okvir visine 400 mm i 800 mm od 4-bridne cijevi 30×30 mm.
S probojnom zaštitom od ravnog čelika visine 30 mm.

Upotreba:

Za okomito skladištenje ploča od lima, drva, plastike itd.

Lakiranje:

Osnovni okvir svjetlosive boje RAL 7035, ugradbeni okvir antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Visina: 880 mm

širina: 1560 mm

Dubina: 600 mm

Broj pretinaca: 5

Za korisnu dubinu: 65,6 mm

Broj visina luka 400 mm: 3

Tehnički opis

Širina luka	1485 mm
Broj visina luka 800 mm	3
Visina	880 mm
širina	1560 mm
Nosivost po pretincu	200 kg
Broj visina luka 400 mm	3
Nosivi kotačić Ø	60 mm
Za korisnu dubinu	65,6 mm
Dubina	600 mm
Broj pretinaca	5
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Regal za ploče