

**Garant****Držač za izradu utora za specijalne držače Drška WTO, od širine utora m: 4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	290352 4
GTIN	4062406099572
Razred artikla	29K

**Opis****Pažnja:**

Uvijek primjenjujte minimalni  $\varnothing$  prije bušenja u skladu sa širinom utora (npr. za širinu utora od 14 mm = minimalni  $\varnothing$  prije bušenja je 38,22 mm).

**Napomena:**

- **Pojedinačne veličine držača prikladne su za različite širine utora. U tim slučajevima, ako je moguće, uvijek koristite optimalnu kombinaciju držača i umetka za rezanje (jednaka veličina) za maksimalnu stabilnost.**
- **Kod tokarilica bez Y osi koristite ekscentričnu čahuru br. 290391– 290393 za precizno podešavanje Y koordinate.**
- **Kod obradnih centara za provjeru usmjerenosti vretena koristite usmjerivač br. 290397 i mjerni sat.**

**Tehnički opis**

$\varnothing$ najmanjeg prethodnog provrta $D_{\min}$	10,71 mm
$\varnothing$ najmanjeg prethodnog provrta $D_{\min}$	10,91 mm
Vijak	290399 1
prikladno za širinu utora m	4; 5 mm

Korisna duljina L <sub>1</sub>	37 mm
Udaljenost vrha od osi	5,35 mm
Ø drške	16 mm
Nosač oštrica Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Unutarnje hlađenje	ne
Duljina drške L <sub>s</sub>	6 mm
Drška	WTO
Vrsta proizvoda	Alat za oblikovanje utora i profila