

Garant
Držac za izradu utora, kratki Ø DS 20 mm, od širine utora m: 6mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	290359 6
GTIN	4062406099466
Razred artikla	29K

Opis

Pažnja:

Uvijek primjenjujte minimalni Ø prije bušenja u skladu sa širinom utora (npr. za širinu utora od 14 mm = minimalni Ø prije bušenja je 38,22 mm).

Napomena:

- **Pojedinačne veličine držača prikladne su za različite širine utora. U tim slučajevima, ako je moguće, uvijek koristite optimalnu kombinaciju držača i umetka za rezanje (jednaka veličina) za maksimalnu stabilnost.**
- **Kod tokarilica bez Y osi koristite ekscentričnu čahuru br. 290391– 290393 za precizno podešavanje Y koordinate.**
- **Kod obradnih centara za provjeru usmjerenosti vretena koristite usmjerivač br. 290397 i mjerni sat.**

Tehnički opis

Ø drške	20 mm
Vijak	290399 2
Ø najmanjeg prethodnog provrta D_{min}	17,49 mm
Ø najmanjeg prethodnog provrta D_{min}	17,85 mm
Korisna duljina L_1	39 mm
Udaljenost vrha od osi	9 mm
prikladno za širinu utora m	6; 8 mm
Nosač oštrica Ø D_1	16 mm

Unutarnje hlađenje	da
Duljina drške L _s	50 mm
Drška	Kombinirana drška
Vrsta proizvoda	Alat za oblikovanje utora i profila