

**Stega za stezanje oblika, D × Š1: 100X50mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 370089 100X50 |
| GTIN           | 2050001962126 |
| Razred artikla | 37K           |

**Opis****Izvedba:**

- **Moguće je stezanje 2 obratka.**
- **Maksimalni stezni hod 0,5 mm.**

**Materijal:**

Stezni klinovi od poboljšanog čelika.

**Dio isporuke:**

Uključuje stezni prsten za obradu.

**Tehnički opis**

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Širina B                   | 72 mm        |
| Visina H                   | 63 mm        |
| Sila stezanja              | 5,5 kN       |
| Ø D <sub>2</sub>           | 11,4 mm      |
| maskimalan okretni moment  | 46 Nm        |
| Maksimalna dubina obrade T | 15 mm        |
| Vrsta proizvoda            | Stezač klina |

