

**Visinski cilindar za stezne kuke, duljina D: 80mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370083 80
GTIN	2050001962058
Razred artikla	37K

Opis**Upotreba:**

Za vođenje i povećanje **brušenih** steznih kuka.

Tehnički opis

Navoj M	M12
Vanjski Ø D	40 mm
Ø D _{F7}	25 mm
maskimalan okretni moment	49 Nm
Vrsta proizvoda	Sustav stezanja