

**Garant****Stezna glava za ER čahure oblik ADB, BT 40 A = 100, za veličinu ER čahura: 20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302765 20
GTIN	4062406100230
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konusi su brušeni.

- **Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!). Kvaliteta balansiranja  $G2,5/25000 \text{ min}^{-1}$ .**
- **Stezna matica fino izbalansirana ( $G2,5 / 25000 \text{ min}^{-1}$ ).**
- **Optimalna svojstva otpornosti na trošenje, odnosno optimalni prijenos okretnog momenta s pomoću precizne stezne matice s prevlakom.**

**Upotreba:**

Za prihvat alata cilindričnom drškom u steznim čahurama prema **DIN 6499 - oblik A i oblik B.**

**Dio isporuke:**

Uključuje ER priteznu maticu.

**Dodatni pribor:**

ER stezna čahura br. 308881 – 309434, ER stezni ključ br. 309680 – 309745 ili br. 613300.

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802, ključ za povlačni vijak br. 308820 / 308835.

**Napomena:**

Odgovarajuće stezne matice br. 309580, odnosno 309610.

**Tehnički opis**

Vanjski $\varnothing$ D	34 mm
Rezervna ER matica	20
Stezni raspon	1 - 13 mm
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm

ER stezni ključ	20
Stezni $\varnothing D_1$	1-13 mm
Prihvat	BT 40 A = 100
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	ADB
Točnost rotacije	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

## Pribor

ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing d 10 \text{ mm}$	308930 10
Povlačni vijak $45^\circ$ zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak $90^\circ$ zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing d 3 \text{ mm}$	308911 3
ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing d 1 \text{ mm}$	308930 1
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni $\varnothing d 3 \text{ mm}$	308916 3
ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing d 6 \text{ mm}$	308911 6
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni $\varnothing d 9 \text{ mm}$	308916 9
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni $\varnothing d 7 \text{ mm}$	309406 7
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing d 5 \text{ mm}$	308930 5
ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing d 5 \text{ mm}$	308911 5
ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing d 8 \text{ mm}$	308911 8
ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing d 2,5 \text{ mm}$	308911 2,5

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308911 13
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308930 11
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308916 4
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308916 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308930 2
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308930 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308911 9
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309406 6
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308916 10
Jednostrani viljuškasti ključ širina ključa 25 mm	613300 25
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308930 12
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309406 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308911 2
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309406 3,5
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309406 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308930 13
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308911 7
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308916 5
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308916 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308911 4
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308911 11
ER stezna matica za ER 20	309580 20
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308911 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308930 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308930 3
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309406 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308911 1
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308916 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308930 9
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	308916 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308930 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308930 8
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309406 4,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1,5 mm	308911 1,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308911 10
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309406 10
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308916 8