

**Garant****Weldon stezna glava oblik AD s rupama rashladnog kanala, BT 30 kratko, Ø stezanja D1: 18mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302593 18
GTIN	4062406100407
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Svi drške tvrdo tokarene (za miran rad!).  
Kvaliteta balansiranja G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.  
**S provrtima za rashladno sredstvo, koji se mogu zatvoriti.**

**Upotreba:**

Za stezanje alata s bočnom steznom površinom prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802, ključ za povlačni vijak br. 308820 / 308835.

**Tehnički opis**

Rezervni stezni vijak 309900	16
Vanjski Ø D	50 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	18 mm
Duljina izboja A-dimenzija	63 mm
Prihvat	BT 30 kratko
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339

Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

---

## Pribor

Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 16 mm	309900 16
---	-----------