

Garant

Kombinirani držač za nasadna glodala i glodače glave oblik ADB, BT 50 A = 100, Ø trna d₁: 22mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302955 22
GTIN	4062406100537
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

Konusna drška, vijenac i dosjedna površina brušeni po obodu.

Sve drške tvrdo tokarene (nepokretne!). Kvaliteta balansiranja G2,5 / 25000min⁻¹. Oblik ADB.

Upotreba:

S klinom, za glodače glave s utorom , npr. DIN 841.
S prstenom, za glodače glave s poprečnim utorom DIN 1880 i glodače glave prema DIN 1830.

Dio isporuke:

Uključuje klin, prsten i pritezni vijak za glodaču glavu.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802. Specijalni ključ br. 309840.

Napomena:

Unutarnje hlađenje moguće je samo s odgovarajućim priteznim vijkom br. 309861.

Tehnički opis

Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	22
Rezervni prihvatni prsten br. 309870	22
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Ø trna d ₁	22 mm
Vanjski Ø D	40 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	22

Stezni $\varnothing D_1$	22 mm
Prihvat	BT 50 A = 100
Standard	DIN 6358
Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 5 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Držać za glodala