

HOLEX**Držac za glodače glave oblik A, BT 50 A = 100, Ø trna d1: 27mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303037 27
GTIN	4062406101268
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

Konusna drška, vijenac i dosjedna površina brušeni po obodu.

Sve drške pjeskarene finim staklom. Kvaliteta balansiranja G6,3 / 18000 min⁻¹. Oblik A.

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802. Specijalni ključ br. 309840.

Tehnički opis

Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	27
Vanjski Ø D	60 mm
Ø trna d ₁	27 mm
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	27
Stezni Ø D ₁	27 mm
Prihvat	BT 50 A = 100
Standard	DIN 6357
Norma prihvata	JIS B6339

Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G6,3 pri 18000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 5 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža