



Pneumatska kutna brusilica, tip: 3550-120



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079315 3550-120
GTIN	015451780425
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

- 1,5 PS motor snage od 1100 W.
- Zaštitni poklopac podesiv bez ključa.
- Sposobnost podešavanja od 125 mm.
- Estetska, aerodinamična sigurnosna poluga.

Kompaktna i snažna kutna brusilica za maksimalan vijek trajanja kod zahtjevnih primjena, intervali održavanja iznose do 1000 sati. Ergonomska i antivibracijska drška. Zaštitni poklopac podesiv bez ključa. **Prihvat M14**

Tehnički opis

Oznaka proizvođača	CP3550-120AA5
Težina	1,9 kg
Radna buka	84 dB(A)
maksimalna potreba za zrakom	1560 l/min
Izlazna snaga	1100 W
maksimalan broj okretaja	12000 min ⁻¹
maksimalni Ø diska	125 mm

preporučena veličina crijeva (unutarnji Ø)	13 mm
maksimalne vibracije prema EN	9,8 m/s ²
Priključak tlačnog zraka	3/8 col
Priključni navoj	NPT
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica