

Garant GRIDLINE

Radionički stol na kotačićima, vrata s lijeve strane, 4 ladice s desne strane, Multiplex ploča od bukovine, 20×20G, duljina ploče: 1250mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	924054 1250
GTIN	4062406101800
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Radionički stol sa stabilnom čeličnom konstrukcijom s nosačem od 4-kutne cijevi. Korpus ladice 24G s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama, sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom i nosivosti od 75 kg.

S po 2 kotačića s mogućnosti kočenja i zakretnim kotačićima, Ø 125 mm, **obloženim poliuretanom koji ne ostavlja tragove**, minimalnim otporom pri kotrljanju, niskom razinom buke prilikom vožnje i sa zaštitom za kotačiće. Zakretni kotačići s kočnicom za kotač i glavu kotača.

Plasman:

Visina vrata (lijevo) mm: 625

Visina prednje strane ladice (desno): 1

Visina prednje strane ladice (desno) mm: 75, 100, 200, 250

Lakiranje:

Korpus, podnožja i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica i vrata antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

Tehnički opis

Radna ploča dubina	750 mm
Visina	950 mm
Podgradnja širina	1100 mm
Materijal radne ploče	Multiplex bukovina
Ø upravljačkog kotačića	125 mm
ComfortClose	ne
Korisna dubina ladica u G	20
Pomična ručica	ne
Korisna dubina ladica	500 mm
Broj ladica	4
Radna ploča debljina	25 mm
Podgradnja dubina	700 mm
Kućiste ladice, korisna visina	625 mm
Ø fiksnog kotačića	125 mm
Radna ploča duljina	1250 mm
Odbojnik	ne
Broj vrata	1
Korisna širina ladica u G	20
Bez ostavljanja tragova	da
Težina	139,4 kg
Materijal kotača	Poliuretan
Seriya	Ready-to-go
Korisna površina ladice u G	20×20
Korisna širina ladica	500 mm
moćnost spuštanja	ne
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	950 mm

Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	400 kg
Debljina pločica	25 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Kut otvaranja vrata	180 stupanj
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20×20G
Vrsta proizvoda	pokretni radni stol

Pribor

Pomična ručka za GridLine tip KO12	914226 KO12
Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 200 mm	927805 200
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 100 mm	927805 100
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 75 mm	927805 75
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 250 mm	927805 250