

Mitutoyo**Pomično mjerilo sa satom, tip: 150/01****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	412405 150/01
GTIN	4946368688206
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Mat kromirana skala. Sa zaštitom od udaraca i zaštićenom ozubljenom letvom. Precizni sat s okretnim brojčanikom i zaustavnim vijkom.

S ručnim kotačićem. Očitavanje vrijednosti 1 mm na letvici, 1/100 mm na mjernom satu.

Dodatni pribor:

Tablica navoja br. 412180 za stražnju stranu mikrometra.

Tehnički opis

Očitavanje (okretna skala)	0,01 mm
Mjerno područje	0 - 150 mm
Okretaj kazaljke	1 mm
Duljina kraka	40 mm
Kalibriranje	A1
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,02 mm
Standard	ISO 13385
Dubinomjer	kutno 6,2×2,2
Mjerna tehnika	analogno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno

Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Pomično mjerilo

Usluge

DAkkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200

Pribor

Tablica za pomična mjerila	412180
Držać dubinomjera, metal s 2 vijka M2	412120