

Weidmüller **Škare za rezanje kabela s prijenosom s 2K navlakama VDE-izolirano, ukupna duljina: 245mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	730250 245
GTIN	4032248945528
Razred artikla	73H

Opis

Izvedba:

Ručke s višekomponentnim navlakama. **Izolacija do 1000 V prema DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

Glava sa spolikim oštricama. Ručke prevučene plastikom. Reže glatko i čisto bez uklještenja.

Upotreba:

Za rezanje bakrenih i aluminijskih kabela.

Materijal:

Specijalni alatni čelik, upušteno iskovan.

Tehnički opis

Kapacitet rezanja	95 mm ²
ukupna duljina	245 mm
Kapacitet rezanja do Ø	22 mm
Oznaka proizvođača	KT22
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drška	plastična navlaka
Pokretanje	mehanički, jednoručno
Materijal	Specijalni alatni čelik, kovan u kalupu.
Površina	neobrađeno

s oprugom za otvaranje

ne

Vrsta proizvoda

Škare