



XNEX 080610 veliki posmak, HBM20, tip: UNI



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215117 UNI
GTIN	4062406103217
Razred artikla	22A

Opis

Izvedba:

Šest oštrica osiguravaju veliku ekonomičnost zahvaljujući maloj cijeni po oštrici. Jednostrana izmjenjiva rezna pločica s tri oštrice s posebnom **geometrijom velikog posmaka**.
Promjer programiranja pri $a_{p\text{ maks.}}$ od 2,4mm.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3\text{ mm}$.

$a_e = 0,6 \times D$ / $a_p = 0,8\text{ mm}$.

maksimalna dubina reza $a_{p\text{ maks.}}$: 1 mm

Debljina pločica S: 6.35 mm

Tehnički opis

Tip	UNI
Kutni radijus	1 mm
Debljina pločica S	6.35 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XNEX 080610
Vrsta	HBM20

Rezni materijal	HM
maksimalna dubina reza ap maks	1 mm
Broj zamjena/oštrica	6
Prevlaka	CVD
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	280 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	240 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	220 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	95 m/min	M
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		